

Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 125V AC, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune

Par Bryant

No de catalogue [GFCI15125A](#)

Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 125V AC, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.



Général

Numéro de catalogue	GFCI15125A
Couleur	Noir, jaune
Construction	Fabriqu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Qualité industrielle/commerciale
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Commercial
Style	Set automatique
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	Cordon de ligne
CUP	781786450066

Dimensions

Diamètre extérieur	0.35
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#14 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - GFCI15125A](#)

[Spécifications - GFCI15125A](#)