

## Power Protection Products, Modules de détection de disjoncteur GFCI, industriel, réglage automatique, 120V AC, disjoncteurs GFCI, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir

Par Bryant

No de catalogue [GFMD120A](#)

Power Protection Products, Modules de détection de disjoncteur GFCI, industriel, réglage automatique, 120V AC, disjoncteurs GFCI, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir.



### Général

Numéro de catalogue	GFMD120A
Couleur	Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Toggle
Conditions environnementales	NEMA 4X avec joint fourni
Type d'article	Module de détection à réglage automatique
Matériau	Composite
Nombre de pôles	Aucun
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Série	Industriel
Type	Réinitialisation automatique
CUP	781786450004

### Dimensions

Dimensions	4.6 in x 2.8 in x 3.3 in
Hauteur	3,3 pouces
Longueur	4.6 in
Largeur	2.8 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	1-50 A
Connectivité	Aucun
Courant / Intensité nominale	1-50 A
Fréquence nominale	80 % de la valeur nominale totale Continu
Phase	60Hz
Plage de déclenchement	.025 Secondes en
Type de voyage	Standard
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

### Chef d'orchestre

Wire Size	Vis de fixation
-----------	-----------------

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Spécifications - GFMD120A](#)  
[Spécifications - GFMD120A](#)