

## Power Protection Products, Modules de détection pour disjoncteurs GFCI, Industriel, Jeu manuel, 240V AC, Disjoncteurs GFCI, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir

Par Bryant

No de catalogue [GFMD240M](#)

Power Protection Products, Modules de détection de disjoncteur GFCI, Industriel, Jeu manuel, 240V AC, Disjoncteurs GFCI, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir.



### Général

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Numéro de catalogue           | GFMD240M   |
| Couleur                       | Noir   |
| Indicateur RoHS de l'UE       | Non  |
| Type de boîtier               | Toggle   |
| Conditions environnementales  | NEMA 4X avec joint fourni                          |
| Type d'article                | Module de détection à réglage manuel               |
| Matériau                      | Composite  |
| Nombre de pôles               | Aucun  |
| Température de fonctionnement | Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact |
| Série                         | Industriel   |
| Type                          | Réinitialisation manuelle                          |
| CUP                           | 781786450035                                       |

### Dimensions

|          |            |
|----------|------------|
| Hauteur  | 2,2 pouces |
| Longueur | 4.7 in     |

### Caractéristiques électriques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Intensité nominale           | 1-50 A                                    |
| Connectivité                 | Aucun                                     |
| Courant / Intensité nominale | 1-50 A                                    |
| Fréquence nominale           | 80 % de la valeur nominale totale Continu |
| Phase                        | 60Hz                                      |
| Plage de déclenchement       | .025 Secondes en                          |
| Type de voyage               | Standard                                  |
| Tension Rating               | 240 VAC                                   |
| Tension nominale Description | 240 VAC                                   |

### Chef d'orchestre

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wire Size | Vis de fixation |
|-----------|-----------------|

### Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 5 |
|---------------------|---|

### Documentation

[Spécifications - GFMD240M](#)  
[Spécifications - GFMD240M](#)