

## Power Protection Products, DDFT enfichable, commercial, réglage automatique, 15A 120 V AC, 3) 5-15R, 5 prises protégées, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune

Par Bryant

No de catalogue [GFP153R](#)



Power Protection Products, DDFT enfichable, commercial, réglage automatique, 15A 120 V AC, 3) 5-15R, 5 prises protégées, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.

### Général

Numéro de catalogue	GFP153R
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Qualité industrielle/commerciale
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Commercial
Style	Set manuel
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	Plug-in
CUP	781786704503

### Dimensions

Diamètre extérieur	0.35
Poids	0.75 lb

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#14 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

### Documentation

[Spécifications - GFP153R](#)

[Spécifications - GFP153R](#)