

## Qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, deux vitesses normalement ouvertes, service pilote, 240 V, vis de terminaison

Par Bryant

No de catalogue [PCS202](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, deux vitesses normalement ouvertes, service pilote, 240V, vis de terminaison, jaune.

### Général

Actionneur	Boutons poussoirs
Numéro de catalogue	PCS202
Couleur	
Configuration du contact	Momentané
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	NEMA 4X
Conditions environnementales	Intérieur et extérieur
Type d'indicateur(s)	Aucun
Type d'article	Unité complète - 2 boutons
Matériau	Non-métallique
Matériau - Matériel de montage	Monté sur câble
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Série	Compact
Style	Deux boutons
Type	Deux vitesses
CUP	781786406445

### Dimensions

Taille de l'affichage	Compact
-----------------------	---------

### Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis de fixation
Cote de contact	Service de pilotage uniquement
Valeur nominale actuelle	3 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	250V AC Max kV

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)  
[Spécifications - PCS202](#)  
[Spécifications - PCS202](#)