

## Straight Blade Devices, Receptacle Cordsets, Receptacle with Pilot Light, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, 5-15R, 6' Cord



Par Bryant

No de catalogue [T1254GF6](#)

Straight Blade Devices, Receptacle Cordsets, Receptacle with Pilot Light, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, 5-15R, 6' Cord, Yellow, Single Pack.

### Général

Numéro de catalogue	T1254GF6
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Jeu de cordons Quad-Plex
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Série	Commercial
Style	Jeux de cordons
Type	Réceptacle à quatre prises
CUP	781786181007

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Poids	1,7 lb

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	120 V
Tension nominale Description	120 V
Puissance	1875

### Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #12 AWG
-----------	-------------------

### Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - T1254GF6](#)

[Spécifications - T1254GF6](#)