

Appareils à lame droite, cordons de prise, prise TVSS, commercial/industriel, 15A 125V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 5-15R, cordon de 6'.



Par Bryant

No de catalogue [T1254SI6A](#)

Straight Blade Devices, Receptacle Cordsets, TVSS Receptacle, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, 6' Cord, Ivory, Single Pack.

Général

Numéro de catalogue	T1254SI6A
Couleur	Ivoire
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Jeu de cordons Quad-Plex
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Série	Quadplex
Style	Jeux de cordons
Type	Non-métallique
CUP	781786191006

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Poids	1.45 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #12 AWG
-----------	-------------------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Bryant Full Line Catalog](#)

[Spécifications - T1254SI6A](#)

[Spécifications - T1254SI6A](#)