KVS31AS

by Burndy
Catalog ID: KVS31AS

Prop 65 Notice

Cast Al Alloy Mechanical OKLIP, 250 - 350 kcmil Cu/AAC, 4/0 AWG - 336.4 kcmil Al/ACSR(Run), #6 Str. - 350 kcmil Cu/AAC, #6 AWG - 336.4 kcmil Al/ACSR(Tap)

Product Details

General

Material	Aluminum
Plated	N
Plating Type	Unplated
Trade Name	OKLIP™
UPC	781810090053
UPC 12 Digit	7818100900533

Conductor Related

Conductor Type	• AL C Str-Run • CU C Str-Run • ACSR C Cmpt-Run • AAAC C 5005-Run • AAAC C 6201-Run • AL C Str-Tap • CU C Str-Tap • ACSR C Cmpt-Tap • AAAC C 5005-Tap • AAAC C 6201-Tap

Certifications and Compliance

Certification - CSA Approved	No
Standards - RoHS Compliance Status	CM

Logistics

Minimum Pack Quantity	12

For further technical assistance, please contact us

BURNDY Headquarters
47 East Industrial Park Drive
Manchester, New Hampshire 03109

Customer Service Hours:
8 AM - 8 PM Eastern Monday-Friday
Emergency Service 24-hours/365 Days
Phone: 1-800-346-4175
1-603-647-5299 (International)