


SBA30-50 Boulon Assy Acier Inoxydable Quincaillerie

Par Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue [SBA30-50](#)



Assemblage de boulons en acier inoxydable - service standard,
écrou hexagonal en acier inoxydable également disponible.

Caractéristiques

- Boulons à tête hexagonale de 1/2" fournis avec deux rondelles plates, une rondelle Belleville et un écrou en bronze au silicium.
- Recommandé pour réaliser des connexions plates entre l'aluminium et le cuivre ou entre le cuivre et le cuivre, y compris les alliages de cuivre.
- Chaque boulon et ses composants respectifs sont emballés par 10 dans un sac en polyéthylène transparent.
- Autres longueurs disponibles - contactez l'usine
- Ajoutez le suffixe "S" pour l'écrou hexagonal en acier inoxydable.

Général

Numéro de catalogue	SBA30-50
Matériau	Acier inoxydable
CUP	192663109821

Dimensions

Taille du boulon	3 dans
Serrage - Maximum	2.25 in
Serrage - Minimum	2 en

Documentation

[Catalogues - CMC Accessories - Utility](#)
[Dessins de vente - U08492008-S](#)
[Spécifications - SBA30-50_Specsheet](#)
[Spécifications - SBA30-50](#)