

**Prise industrielle de défaut à la terre à usage très intensif**  
**Prise DDFT Autotest Autoguard**  
**15A, inviolable, anti-intempéries**

# HUBBELL

## Caractéristiques

- Construction robuste à usage intensif, boîtier en polyester résistant aux chocs
- Résistant à la corrosion : contacts, sangle de montage, bornes de ligne/charge et pinces nickelées, vis en acier inoxydable
- Surveillance automatique brevetée, technologie de déni d'alimentation



## Information pour la commande

Description	Couleur	Numéro CUP	Numéro de catalogue
15A, 125V, Style Line, Prise DDFT AUTOGUARD autotest, inviolable et résistante aux intempéries, face affleurante, câblage arrière et latéral	Blanc	783585581026	GF5262SGW

## Classifications

Homologué UL - Canada et États-Unis	Certification CSA
Conforme aux normes ADA	Fed Spec
Répond à toutes les exigences NEC	Conforme à la norme NEMA WD-6

## Spécifications

Face	Nylon blanc naturel	Contacts de terre	Laiton nickelé
Base	Polycarbonate clair	Sangle de montage	Laiton nickelé
Contacts d'alimentation	Laiton nickelé	Vis de montage	Acier inoxydable

## Performance

### Électrique


Ampérage	15A	Inflammabilité	V0 per UL 94
Feed-through	Protection 20 Amp	Température fonct.	-35 C to 66 C
Tension	120V AC (-15%, +10%)	Niveau de déclenchement	4 mA to 6mA (0.025 sec)
Fréquence	60 Hz	Court-Circuit	10,000 Amps
Diélectrique	Résistance 1,500V		

## Construction

Terminaison	Back and Side	Indicateur d'alimentation	Vert solide
Terminal	#14 to #10AWG	Ind. défaut à la terre/déclenche	Rouge solide
Mise à la terre	Clip de malt automatique	Fin de vie	Rouge clignotante
Circuit imprimé	Recouvrement conforme		

## Certifications

Homologué UL	E41978 Fed Spec.	NEC/CEC	TR, WR Resistant
UL Std 498	Prise	CSA Listing	LR24886
UL Std 943	DDFT	CSA Std	C22.2 No. 42
UL Std 943	Protection contre la poussière	CSA Tech	No. M-02A
UL 943	Résistant à la corrosion		



## Accessoires

### Description

(1) Plaque murale en nylon et (1) plaque murale en acier inoxydable inclus

## Ressources

Dessin client  
 Instructions d'installation  
 Media