



GR12340-TR Enrouleur de cordon à usage moyen 40' 12/3

Par Gleason Reel

No de catalogue [GR12340-TR](#)

GR12340-TR Enrouleur de cordon commercial à usage moyen 40' 12/3.

Caractéristiques

- Le disjoncteur de 15 ampères avec bouton de réinitialisation est situé dans la triple prise.
- La butée à bille réglable permet à l'utilisateur de régler la hauteur de suspension.
- Un support de montage pour le mur ou le plafond est fourni.

Général

Numéro de catalogue	GR12340-TR
Catégorie de produits	Enrouleurs
Type	
CUP	783246001023

Dimensions

Poids	9 lb
-------	------



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Taille du câble	40
Spécification du câble	12/3 SJTW

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Documentation

- [Brochures - ACA Industrial & Industrial Weatherproof Cord Reels](#)
- [Brochures - COMMERCIAL CORD REELS](#)
- [Dessin technique - 601192, Medium Duty Cord Reel](#)
- [Spécifications - GR12340-TR](#)
- [Spécifications - GR12340-TR](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
GRD_CA-GR12340TR-SPEC-FR | REV 7/2024