



HWP-0475 Poste de travail portable Push n Place

Par Gleason Reel

No de catalogue [HWP-0475](#)

Voici une façon de maintenir la flexibilité sur le plancher de l'usine sans sacrifier la sécurité et la productivité. Le poste de travail portatif Push 'n Place de Hubbell Workplace Solutions roule facilement sur quatre roulettes pivotantes et verrouillables robustes. Construit en aluminium extrudé robuste, il mesure 36" de profondeur et 90" de hauteur, y compris les roulettes. Le cadre a une largeur hors tout de 44", ce qui est parfait pour être placé sous une section de convoyeur de 5" ou un banc de 60". La barre d'outils mesure 60" de long et peut être équipée de cornières de jonction pour relier deux unités ou plus. La barre de stockage, le collecteur d'air et le chariot d'équilibrage avec raccord et tuyau de 3/8" sont standard. Le cadre est recouvert de polyester beige cuit au four. Les supports sont en noir mat. Des accessoires pour le poste de travail et des bras pivotants peuvent être ajoutés pour personnaliser davantage l'unité.



Général

Numéro de catalogue HWP-0475
CUP 783246006448

Documentation

[Brochures - ToolAssistPro Idea Book](#)
[Catalogues - Tool Assist Pro Ergonomic and Material Handling Products](#)
[Dessin technique - GLEASON_620321_HWP-0475](#)
[Logo du produit - ToolAssistPro-Logo](#)
[Spécifications - HWP-0475](#)
[Spécifications - HWP-0475](#)
[Vidéo - Tool Assist Pro for material handling and ergonomics](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
GRD_CA-HWP0475-SPEC-FR | REV 7/2024