



HWP-RC03 Chariot à bobines de fil avec deux roulettes fixes et deux patins

Par Gleason Reel

No de catalogue [HWP-RC03](#)

Voici la réponse aux travaux de câblage de production ou de maintenance. Roulez le fil jusqu'au lieu de travail, déroulez ce dont vous avez besoin, et ramenez le chariot dans un lieu de stockage pratique. Avec un rail en aluminium WA50 et des supports en acier formé, le chariot mesure 54" de haut, 36" de profondeur et 33,6" de large avec un espace libre de 27" entre les supports de l'arbre à bobines, qui sont entièrement réglables. Disponible avec quatre roulettes robustes (deux fixes et deux pivotantes avec verrous), deux roulettes fixes et deux patins ou, pour une installation semi-permanente, avec quatre patins. Les roulettes pivotantes peuvent être installées à l'avant ou à l'arrière. Tous les composants, à l'exception de la quincaillerie, sont recouverts d'un revêtement en polyester cuit résistant à l'écaillage. Les rails sont beiges et les supports sont noirs. Assemblage requis. CAPACITÉ MAXIMALE : 300 lb.



Général

Numéro de catalogue HWP-RC03
CUP 783246006158

Documentation

[Brochures - ToolAssistPro Idea Book](#)
[Catalogues - Tool Assist Pro Ergonomic and Material Handling Products](#)
[Logo du produit - ToolAssistPro-Logo](#)
[Spécifications - HWP-RC03](#)
[Spécifications - HWP-RC03](#)
[Vidéo - Tool Assist Pro for material handling and ergonomics](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
GRD_CA-HWPRC03-SPEC-FR | REV 7/2024