

AN-10 - Nipple pour conduit rigide de 4" en aluminium

Par Killark

No de catalogue [AN-10](#)

Nipple pour conduit rigide de 4" en aluminium.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les filetages coniques (NPT) sont conformes aux dernières exigences UL 1203.

Général

Numéro de catalogue	AN-10
Couleur	<ul style="list-style-type: none">ArgentArgent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacteur le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	AN
Type	
CUP	783936012889

Dimensions

Dimensions	3,46 in x 4,334 in x 4,334 in
Poids brut avec emballage	0.9
Hauteur	4.334 in
Taille du moyeu	4"
Longueur	3.46 in
Largeur	4.334 in

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, DClasse II, divisions 1 et 2, groupes E, F, GClasse III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E311892

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - AN Series UL Certificate of Compliance](#)
[Dessin technique - AN-10 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - AN-10 Sales Drawing](#)
[Manuels d'installation - AN Series Nipples IOM K1411](#)
[Modèles 3D - AN-10 3D Model](#)
[Spécifications - AN Series CONduit Nipples Specification Sheet](#)
[Spécifications - AN-10](#)
[Spécifications - AN-10](#)