



B7021 - Série B7, démarreur de moteur combiné, taille NEMA 0/1

Par Killark

No de catalogue [B7021](#)

Série B7 - Démarreur de moteur combiné - Taille NEMA 0/1.



*Image représentative

Caractéristiques

- Bouton de réinitialisation fourni en standard.
- Deux ouvertures pour l'opérateur de commande sont prévues en standard.
- Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur site.
- Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1% de cuivre).
- Pattes de fixation ductiles bidirectionnelles à boulonner.

Général

Numéro de catalogue	B7021
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	30
Matériau	Aluminium sans cuivre
Série	B7
Taille	1
Type	
CUP	783936020044

Dimensions

Dimensions	4,5 in x 1 in x 6,5 in
Poids brut avec emballage	78
Hauteur	6.5 in
Longueur	4.5 in
Largeur	1 dans

Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V
----------------	-------

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E83696

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogues - Killark Catalog](#)

[Certifications - B7 Series Enclosure UL Certifications](#)

[Manuels d'installation - KIL_B7021 Series Mounting Pan IOM_K1057](#)

[Spécifications - B7021](#)

[Spécifications - B7021](#)

[Spécifications - B7 Magnetic & Combination Motor Starters Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-B7021-SPEC-FR | REV 7/2024