

CGB6102 - Série CGB - Connecteur de câble non armé 2" NPT Acier zingué

Par Killark

No de catalogue [CGB6102](#)

Le connecteur CGB est destiné à tous les câbles non armés et aux cordons flexibles. Ce connecteur est doté d'un manchon d'étanchéité amovible et est conçu pour couvrir une plus large gamme de diamètres de câbles, ce qui permet de réduire le nombre d'unités de stock. Protection supérieure contre les infiltrations avec les types 3, 3R, 4, 4X, 12. Conçu et certifié pour les applications NEC et CEC.

Caractéristiques

- La conception révolutionnaire permet de couvrir une plus large gamme de tailles de câbles.
- Les manchons sont amovibles pour s'adapter à de multiples gammes de câbles et aux variations de diamètre des câbles.
- Élimine la nécessité de transporter de nombreux connecteurs différents de type CGB sur les chantiers
- Disponibles dans des tailles allant de 1/2" à 4" NPT en aluminium sans cuivre, en acier zingué, en acier inoxydable 316L et en laiton nickelé.

Général

Numéro de catalogue	CGB6102
Nom de la finition	Naturel
Protection contre les infiltrations	Type 3R, 4, 4X, 12
Matériau	Acier
Température de fonctionnement	- 40C à +80 °C
Série	CGB
CUP	783936184661



Dimensions

Taille du moyeu 2"

Chef d'orchestre

Gamme de câbles 1,02 - 1,38 pouces

Documentation

[Brochures - CGB Series A Revolutionary Cable Connector for Industrial and Hazardous Applications](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - KIL_CGB UL Certificate_UL](#)
[Dessin technique - CGB6102 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - CGB6102 Sales Drawing](#)
[Modèles 3D - CGB6102 3D Model](#)
[Modèles 3D - CGB6102 3D Model](#)
[Page du catalogue - CGB Glands Catalog](#)
[Spécifications - CGB6102](#)
[Spécifications - CGB6102](#)