



DVA-210 - 150W Pendant Fixture 3/4" Hub

Par Killark

No de catalogue [DVA-210](#)

150W Pendant Fixture 3/4" Hub.

Caractéristiques

- Moulage en alliage d'aluminium résistant à la corrosion et finition époxy/polyester appliquée par voie électrostatique.
- Les unités montées au plafond sont fournies avec 4 moyeux.

Général

Numéro de catalogue	DVA-210
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base moyenne
Source lumineuse	Incandescent
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Pendant
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	DV
CUP	783936103280



Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	150 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Spécifications - DV & XHL Series Specification Sheet](#)
[Spécifications - DVA-210](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-DVA210-SPEC-FR | REV 7/2024