



EBSEL1030 - Tête EL scellée en usine par EBS uniquement - Commander

Par Killark

No de catalogue [EBSEL1030](#)

EBS Factory Sealed EL Head Only- Order.



Général

Número de catalogue	EBSEL1030
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	
Gamme de lumens	0-2 000 lm
Lumens	1081
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EBS
CUP	783936083117

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	108.1
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	10 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogues - Killark Catalog](#)

[Photométrie - KIL_EBSEL10350 EM](#)

[Spécifications - EBSEL1030](#)

[Spécifications - EBS Series Emergency Battery Systems](#)

[Specification Sheet](#)

[Spécifications - EBSEL1030](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EBSEL1030-SPEC-FR | REV 7/2024