



EBSEL1030B2 - EBS 10W/30V DC EL 3/4" Wall

Par Killark

No de catalogue [EBSEL1030B2](#)

EBS 10W/30V DC EL 3/4" Wall.



Général

Número de catalogue	EBSEL1030B2
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	
Gamme de lumens	0-2 000 lm
Lumens	1081
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EBS
CUP	783936083162

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
-----------------	------

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	108.1
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	10 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Photométrie - KIL_EBSEL10350 EM](#)

[Spécifications - EBSEL1030B2](#)

[Spécifications - EBSEL1030B2](#)

[Spécifications - EBS Series Emergency Battery Systems](#)

[Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EBSEL1030B2-SPEC-FR | REV 7/2024