

## ECF-136 - Raccord flexible 1/2" avec une longueur de coude de 36", bronze

Par Killark

No de catalogue [ECF-136](#)

Coupleur flexible 1/2" avec une longueur de courbure de 36", bronze.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant une union de la série GUF à l'embout.
- Longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine

### Général

Numéro de catalogue	ECF-136
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bronze</li><li>• Bronze</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	ECF
Type	
CUP	783936105147

### Dimensions

Dimensions	41,5 in x 2,5 in x 2,5 in
Poids brut avec emballage	3.86
Hauteur	2.5 in
Taille du moyeu	1/2"
Longueur	41,5 pouces
Largeur	2.5 in

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Numéro de dossier UL	E10514

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)
- [Certifications - ECF Series Flexible Couplings UL Certification](#)
- [Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification](#)
- [Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)
- [Spécifications - ECF-136](#)
- [Spécifications - ECF-EKJ Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ECF-136](#)