

## ECF-324 - Raccord flexible 1" avec une longueur de coude de 24", bronze

Par Killark

No de catalogue [ECF-324](#)

Coupleur flexible de 1" avec une longueur de courbure de 24", bronze.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant une union de la série GUF à l'embout.
- Longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine

### Général

Numéro de catalogue	ECF-324
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bronze</li><li>• Bronze</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	ECF
Type	
CUP	783936105406

### Dimensions

Dimensions	30,25 po x 2,25 po x 2,625 po
Poids brut avec emballage	5.53
Hauteur	2.625 et
Taille du moyeu	1"
Longueur	30.25 in
Largeur	2.25 in

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Numéro de dossier UL	E10514

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)
- [Certifications - ECF Series Flexible Couplings UL Certification](#)
- [Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification](#)
- [Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)
- [Spécifications - ECF-324](#)
- [Spécifications - ECF-EKJ Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ECF-324](#)