

## ECFUF-224 - Coupleur flexible 3/4" avec longueur de courbure 24", bronze

Par Killark

No de catalogue [ECFUF-224](#)

Coupleur flexible de 3/4" avec une longueur de courbure de 24", bronze.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué.
- Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

### Général

Numéro de catalogue	ECFUF-224
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bronze</li><li>• Bronze</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	ECFUF
Type	
CUP	783936105765

### Dimensions

Poids brut avec emballage	5.5
Taille du moyeu	3/4"

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Numéro de dossier UL	E10514

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)
- [Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)
- [Spécifications - ECFUF-224](#)
- [Spécifications - ECFUF-EKJUF Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ECFUF-224](#)