

ECFUF-230 - Coupleur flexible 3/4" avec une longueur de courbure de 30", bronze

Par Killark

No de catalogue [ECFUF-230](#)

Coupleur flexible de 3/4" avec une longueur de courbure de 30", bronze.



*Image représentative

Caractéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué.
- Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Général

| | |
|-------------------------|---|
| Numéro de catalogue | ECFUF-230 |
| Couleur | <ul style="list-style-type: none">• Bronze• Bronze |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Naturel |
| Matériau | Bronze |
| Série | ECFUF |
| Type | |
| CUP | 783936105772 |

Dimensions

| | |
|---------------------------|------|
| Poids brut avec emballage | 6 |
| Taille du moyeu | 3/4" |

Certifications et conformité

| | |
|------------------------|--|
| Numéro de dossier CSA | LR11716 |
| Cote(s) de dangerosité | <ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2 |
| Numéro de dossier UL | E10514 |

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)
- [Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)
- [Spécifications - ECFUF-230](#)
- [Spécifications - ECFUF-EKJUF Series Flexible Couplings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ECFUF-230](#)