KILLARK®

EKJ-212 - Coupleur flexible 3/4" avec longueur de courbure 12", bronze

Par Killark
No de catalogue EKJ-212

Coupleur flexible 3/4" avec une longueur de courbure de 12", bronze.

*Image représentative

Charactéristiques

- Construction métallique flexible en bronze
- Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
- Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
- Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant une union de la série GUF à l'embout.
- Longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine
- Fourni avec une vis de pression (pour utilisation en tant que coupleur suspendu)

Général

Numéro de catalogue	EKJ-212
Couleur	• Bronze • Bronze
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Bronze
Série	EKJ
Type	
CUP	783936107646

Dimensions

Dimensions	19 po x 2,5 po x 2,75 po
Poids brut avec emballage	3.32
Hauteur	2.75 in
Taille du moyeu	3/4"
Longueur	19 en
Largeur	2.5 in

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogues - Killark Catalog
Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification
Certifications - EKJ Series Sizes 1-3 Flexiblie Couplings UL Certification
Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification
Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480
Spécifications - EKJ-212
Spécifications - EKJ-212
Spécifications - ECF-EKJ Series Flxible Couplings Specification Sheet

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés