

## EKJ-323SS-EX - Raccord flexible 1" x 23", acier inoxydable, quadruple homologation

Par Killark

No de catalogue [EKJ-323SS-EX](#)

Coupleur flexible 1" x 23", acier inoxydable, homologué Quad.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Construction métallique flexible en acier inoxydable
- Raccord mâle NPT (316SS) soudé à chaque extrémité
- Tresse extérieure (304SS) avec tuyau flexible intérieur en 321SS
- Revêtement intérieur en tissu enduit de silicone
- Certifié QUAD

### Général

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | EKJ-323SS-EX                                                                 |
| Couleur                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argent</li> <li>• Argent</li> </ul> |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant                                                       |
| Type de finition        | Naturel                                                                      |
| Matériau                | Acier inoxydable                                                             |
| Série                   | EKJ                                                                          |
| Type                    |                                                                              |
| CUP                     | 783936073545                                                                 |

### Dimensions

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Poids brut avec emballage | 9.55 |
| Taille du moyeu           | 1"   |

### Certifications et conformité

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de dossier ATEX  | 10ATEX11068U                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cote(s) de dangerosité  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li> <li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li> <li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li> <li>• Classe III, divisions 1 et 2</li> </ul> |
| Numéro de dossier IECEx | 10.0057U                                                                                                                                                                                                                                               |

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogues - Killark Catalog](#)  
[Certifications - ECF/EKJ Flexible Couplings CSA Certification](#)  
[Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series Flexible Couplings](#)  
[Attestation of Conformity](#)  
[Certifications - EKJ Series Sizes 1-3 Flexible Couplings UL Certification](#)  
[Certifications - Flexible Couplings ATEX Cert](#)  
[Certifications - ECF, EKJ, EKJSS Series UKCA Certification](#)  
[Certifications - Flexible Couplings IECEx Certification](#)  
[Manuels d'installation - ECF & EKJ Series IOM K1480](#)  
[Spécifications - EKJ-323SS-EX](#)  
[Spécifications - EKJ Stainless Steel Flex Couplings Specification Sheet](#)  
[Spécifications - EKJ-323SS-EX](#)