



EMH050 - Série EM - Aluminium 50 Watt Medium Base Metal Halide Light Fixture -Quadri-Volt (120/208/240/277V) At 60Hz

Par Killark

No de catalogue [EMH050](#)

Série EM - Luminaire à halogénures métalliques 50 watts à culot moyen en aluminium -Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.



Caractéristiques

- Quatre sources lumineuses : incandescente, fluoescence compacte, sodium haute pression et halogénures métalliques.
- Choix de montage - Suspension, plafond, chandelier de 25° ou montage mural de 90°, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile de l'appareil.
- Scellé en usine - aucun scellement externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer.
- Taille compacte - Les lampes incandescentes et HID à culot moyen, ainsi que les lampes fluoescences PL, permettent de concevoir des luminaires plus petits.
- Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre.
- Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement.
- La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Général

Numéro de catalogue	EMH050
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Bronzage• bronzage
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - Fluted
Type de réflecteur	Aluminium spéculaire
Série	EM
Type	
CUP	783936149301

Dimensions

Dimensions	8.69 in x 15.75 in x 8.69 in
Poids brut avec emballage	19
Hauteur	8.69 in
Longueur	8.69 in
Largeur	15,75 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	50 W

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Manuels d'installation - KIL_EM Series HID Luminaires IOM_K1114](#)

[Photométrie - KIL_EMH05x-S](#)

[Photométrie - KIL_EMH05x](#)

[Photométrie - KIL_EMH05x-A](#)

[Spécifications - EM-EQ Series Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell