KILLARK®

EMS070 - Série EM - Luminaire au sodium haute pression à culot moyen 70W en aluminium (lampe non comprise) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz

Par Killark
No de catalogue EMS070

Série EM - Luminaire au sodium haute pression à culot moyen 70W en aluminium (lampe non comprise) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.

Charactéristiques

- Quatre sources lumineuses : incandescente, fluorescente compacte, sodium haute pression et halogénures métalliques.
- Choix de montage - Suspension, plafond, chandelier de 25˚ ou montage mural de 90˚, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation rapide et facile de l'appareil.
- Scellé en usine - aucun scellement externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer.
- Taille compacte - Les lampes incandescentes et HID à culot moyen, ainsi que les lampes fluorescentes PL, permettent de concevoir des luminaires plus petits.
- Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre.
- Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement.
- La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de qualité 316.

Général

Numéro de catalogue	EMS070
Couleur	Tan
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base moyenne
Source lumineuse	Sodium haute pression
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Luminaire Only
Type d'optique	Globe en verre - Fluted
Série	EM
Type	Luminaire à sodium haute pression en aluminium
CUP	783936149400

Dimensions

Dimensions	8.69 in x 15.75 in x 8.69 in
Poids brut avec emballage	19
Hauteur	8.69 in
Longueur	8.69 in
Largeur	15,75 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	70 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Manuels d'installation - KIL_EM Series HID Luminaires IOM_K1114
Photométrie - KIL_EMS07x-A
Photométrie - KIL_EMS07x
Photométrie - KIL_EMS07x-S
Spécifications - EM-EQ Series Specification Sheet

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés