

ENY-1 - 1/2" ENY Seal Fitting Aluminium, Femelle/Femelle

Par Killark

No de catalogue [ENY-1](#)

1/2" ENY Seal Fitting Aluminium, Femelle/Femelle.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	ENY-1
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	ENY
Type	Raccord d'étanchéité
CUP	783936111100

Dimensions

Dimensions	5 po x 10 po x 0,1 po
Poids brut avec emballage	0.38
Hauteur	0,1 pouce
Taille du moyeu	1/2"
Longueur	5 en
Poids	0.38 lb
Largeur	10 en

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - EY & EYD Series Sealing Fittings UL Certification](#)
- [Certifications - ENY Series Sealing Fittings UL Certifications](#)
- [Certifications - ENY Series & Sealing Compound CSA Certificate](#)
- [Littérature - ENY Series Expanded Product Offering](#)
- [Manuels d'installation - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)
- [Manuels d'installation - ENY Series IOM K1491](#)
- [Page du catalogue - Fittings: EY Series](#)
- [Spécifications - Sealing Compound & Packing Fiber Specification Sheet](#)
- [Spécifications - ENY-1](#)
- [Spécifications - EY-ENY-EYS-EYD Series Sealing Fittings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - Sealing Materials Specification Sheet](#)