

ENY40-0 - 4" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Aluminum

Par Killark

No de catalogue [ENY40-0](#)

4" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Aluminum.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	ENY40-0
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	ENY
Type	
CUP	783936116082

Dimensions

Poids brut avec emballage	7
Taille du moyeu	4"

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - ENY Series Sealing Fittings UL Certifications](#)
[Manuels d'installation - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)
[Spécifications - ENY/EYD Series 40% Fill Sealing Fittings Specification Sheet](#)
[Spécifications - ENY40-0](#)
[Spécifications - ENY40-0](#)