

ENY40-1M

Par Killark

No de catalogue [ENY40-1M](#)

Raccord d'étanchéité en fer ver/hor ½" ENY 40% de remplissage.



*Image représentative

Caractéristiques

Capacité de remplissage de 40 %.

Général

Catalog Number	ENY40-1M
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Le fer
Série	ENY
Type	40ill Raccord d'étanchéité
Type de fini	Peinture époxy en poudre
UPC	783936116198

Dimensions

Poids brut de l'emballage	1.5
Taille du moyeu	1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque	<ul style="list-style-type: none">• Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D• Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA• Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G• Class III, Divisions 1 & 2
-------------------------	--

Logistique

Quantité dans l'emballage	5
---------------------------	---

Documentation

[Catalogs - Killark Catalog](#)
[Certifications - ENY Series Sealing Fittings UL Certifications](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)