

ENY-5TM - 1-1/2" ENY Seal Fitting Iron, avec embout mâle/femelle

Par Killark

No de catalogue [ENY-5TM](#)

1-1/2" ENY Seal Fitting Iron, avec embout mâle/femelle.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	ENY-5TM
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Matériau	Le fer
Série	ENY
Type	Raccord d'étanchéité avec mamelon
CUP	783936111414

Dimensions

Poids brut avec emballage	4.2
Taille du moyeu	1-1/2"

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - EY & EYD Series Sealing Fittings UL Certification](#)
- [Certifications - ENY Series Sealing Fittings UL Certifications](#)
- [Certifications - ENY Series & Sealing Compound CSA Certificate](#)
- [Littérature - ENY Series Expanded Product Offering](#)
- [Manuels d'installation - Seal Fitting Max Wire Fill IOM K1120](#)
- [Manuels d'installation - ENY Series IOM K1491](#)
- [Page du catalogue - Fittings: EY Series](#)
- [Spécifications - ENY-5TM](#)
- [Spécifications - Sealing Compound & Packing Fiber Specification Sheet](#)
- [Spécifications - EY-ENY-EYS-EYD Series Sealing Fittings Specification Sheet](#)
- [Spécifications - Sealing Materials Specification Sheet](#)