

EZH070A2-T - HID 70W Quadri-Volt Metal Halide Trunnion Mount

Par Killark

No de catalogue [EZH070A2-T](#)

HID 70W Quadri-Volt Metal Halide Trunnion Mount.



Caractéristiques

- Montage sur tourillon - L'étrier de tourillon en acier inoxydable de qualité 316 se fixe au boîtier du ballast de l'appareil par l'intermédiaire de blocs de montage.
- Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire
- Résistant à la corrosion - L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée de manière électrostatique. Quincaillerie exposée en acier inoxydable de qualité 316
- Accessoires - Protections, réflecteurs et matériel de montage disponibles. Doivent être commandés séparément.

Général

Numéro de catalogue	EZH070A2-T
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	halogénures métalliques
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Tourillon
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EZ
CUP	783936097770

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	70 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA
------------------------	--

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - EZ Series Luminaires CSA Certification](#)
- [Photométrie - KIL_EZH07x-S](#)
- [Photométrie - KIL_EZH07x-D](#)
- [Photométrie - KIL_EZH07x](#)
- [Photométrie - KIL_EZH07x-A](#)
- [Spécifications - EZ Series Floodlight Specification Sheet](#)