



EZS400A2GTS SU104 - HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium Pendentif 3/4" avec grille de protection, montage en tourillon - Emballage unitaire

Par Killark

No de catalogue [EZS400A2GTS SU104](#)

HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium Pendentif 3/4" avec
garde, montage Trunion- Unit Pack.



Caractéristiques

- Montage sur tourillon - L'étrier de tourillon en acier inoxydable de qualité 316 se fixe au boîtier du ballast de l'appareil par l'intermédiaire de blocs de montage.
- Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire
- Résistant à la corrosion - L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée de manière électrostatique. Quincaillerie exposée en acier inoxydable de qualité 316
- Accessoires - Protections, réflecteurs et matériel de montage disponibles. Doivent être commandés séparément.

Général

Numéro de catalogue	EZS400A2GTS SU104
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	Sodium haute pression
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Tourillon
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EZ
CUP	783936039114

Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	400 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA
------------------------	--

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - EZ Series Luminaries CSA Certification](#)
- [Photométrie - KIL_EZS40x-D](#)
- [Photométrie - KIL_EZS40x-A](#)
- [Photométrie - KIL_EZS40x-S](#)
- [Photométrie - KIL_EZS40x](#)
- [Spécifications - EZ Series HID Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell