



## EZS400A2-T - Pendentif HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium 3/4" avec garde Monture Trunnion

Par Killark

No de catalogue [EZS400A2-T](#)

HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium Pendant 3/4" avec  
Guard Trunnion Mount.



### Caractéristiques

Accessoires - Protections, réflecteurs et matériel de montage disponibles. Doivent être commandés séparément.

### Général

Numéro de catalogue	EZS400A2-T
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EZ
CUP	783936097756

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	Quadruple - 120/277/347/480 VAC
Puissance	400 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>• Classe I, Zones 1 &amp; 2, Groupes IIB, IIA</li></ul>
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - EZ Series Luminaries CSA Certification](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x-D](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x-A](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x-S](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x](#)  
[Spécifications - EZ Series Floodlight Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
KILL\_CA-EZS400A2T-SPEC-FR | REV 7/2024