

## EZS4016A2T - HID 400W 600V Sodium Haute Pression avec montage en tourillon

Par Killark

No de catalogue [EZS4016A2T](#)

HID 400W 600V Sodium Haute Pression avec montage à tourillon.



### Caractéristiques

- Montage sur tourillon - L'étrier de tourillon en acier inoxydable de qualité 316 se fixe au boîtier du ballast de l'appareil par l'intermédiaire de blocs de montage.
- Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire
- Résistant à la corrosion - L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée de manière électrostatique. Quincaillerie exposée en acier inoxydable de qualité 316
- Accessoires - Protections, réflecteurs et matériel de montage disponibles. Doivent être commandés séparément.

### Général

Numéro de catalogue	EZS4016A2T
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Type de lampe	Base Mogul
Source lumineuse	Sodium haute pression
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Tourillon
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EZ
CUP	783936039145

### Dimensions

Taille du moyeu 3/4"

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale 60 Hz  
Tension Rating Quadruple - 120/277/347/480 VAC  
Puissance 400 W

### Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité

- Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D
- Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - EZ Series Luminaires CSA Certification](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x-D](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x-A](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x-S](#)  
[Photométrie - KIL\\_EZS40x](#)  
[Spécifications - EZ Series Floodlight Specification Sheet](#)