

## Série FXB - Boîte d'épissure simple gang en aluminium - Scellée en usine - Taille du manchon 3/4 pouce

Par Killark

No de catalogue [FXB-2](#)

Série FXB Boîte d'épissure simple en aluminium - scellée en usine  
- Taille du manchon 3/4".



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Les boîtes d'épissure de la série FXB sont conçues pour être utilisées avec les sous-ensembles de couverture des séries FXCS et FXS.

### Général

Numéro de catalogue	FXB-2
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	
Série	FXB
Type	
CUP	783936200316

### Dimensions

Profondeur	1-3/4
Dimensions	9,25 po x 4,125 po x 4,25 po
Poids brut avec emballage	1.57
Hauteur	4.25 in
Longueur	9.25 in
Poids	1.57 lb
Largeur	4.125 in

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, LR11712
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D</li><li>Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Killark Catalog](#)
- [Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL Certification](#)
- [Spécifications - FXB-2](#)
- [Spécifications - FXB Series Factory Sealed Splice Boxes Specification Sheet](#)
- [Spécifications - FXB-2](#)