

## FXCS-1B13-C-MB - Série FXCS, Seal-XM, AL Bouton-poussoir simple à contact sec et témoin lumineux, moyeu 1/2", bouton rouge, lentille transparente

Par Killark

No de catalogue [FXCS-1B13-C-MB](#)

Série FXCS - Seal-XM - Bouton-poussoir simple en aluminium à contact sec et lampe témoin - scellé en usine - moyeu 1/2" - bouton rouge - lentille transparente - homologué groupe B.



### Général

Action	Momentané
Actionneur	Lampe témoin et bouton-poussoir
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-1B13-C-MB
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Red P.B., White Light</li><li>P.B. rouge, lumière blanche</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Série	Joint-XM
Type	
CUP	783936104898

### Dimensions

Profondeur	4.59
Taille du moyeu	1/2"

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, 2493125
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D</li><li>Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA</li><li>Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Nema Rating	3

### Logistique

Scellé en usine	Scellé en usine
-----------------	-----------------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)  
[Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)  
[Manuels d'installation - FXCS Seal-XM IOM K1390](#)  
[Spécifications - FXCS-1B13-C-MB](#)  
[Spécifications - FXCS Series Factory Sealed Cover Assemblies Specification Sheet](#)  
[Spécifications - FXCS-1B13-C-MB](#)