



FXCS-1B4-M - Série FXCS, Seal-XM, AL Dead-end Momentary Contact Double Push Button Ctrl Stn, Red/Green Buttons, Hub Size 1/2", 2NO/2NC Contact Rating

Par Killark

No de catalogue [FXCS-1B4-M](#)



Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande à bouton-poussoir double en aluminium à contact momentané et sans issue - scellé en usine - boutons rouge et vert - taille du moyeu 1/2 pouce - 2NO/2NC - valeur nominale des contacts.

Général

Action	Momentané
Actionneur	Bouton double
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-1B4-M
Couleur	<ul style="list-style-type: none">Vert-RougeVert-Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Série	Joint-XM
Type	
CUP	783936105321

Dimensions

Profondeur	4.28
Taille du moyeu	1/2"

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, 2493125
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et DClasse I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIAClasse II, divisions 1 et 2, groupes E, F, GClasse III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3

Logistique

Scellé en usine	Scellé en usine
-----------------	-----------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
[Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)
[Manuels d'installation - FXCS Seal-XM IOM K1390](#)
[Spécifications - FXCS-1B4-M](#)
[Spécifications - SEAL-XM Series Factory Sealed Controls Specification Sheet](#)
[Spécifications - FXCS-1B4-M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-FXCS1B4M-SPEC-FR | REV 7/2024