

Série FXCS - Seal-XM - Interrupteur sélectif à clé en aluminium à 3 positions avec ressort de rappel - retour au centre à partir de la gauche - moyeu 3/4" - capacité de contact 2NO

Par Killark

No de catalogue FXCS-2K3R6G32D-M

Série FXCS - Seal-XM - Interrupteur sélectif à clé en aluminium à 3 positions avec ressort de rappel - retour au centre à partir de la gauche - moyeu 3/4" - 2NO Contact Rating.



Général

Action	Momentané gauche
Actionneur	Sélecteur à clé à 3 positions
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-2K3R6G32D-M
Couleur	<ul style="list-style-type: none">NoirNoir
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Série	Joint-XM
Type	
CUP	783936002453

Dimensions

Profondeur	5.28
Taille du moyeu	3/4"

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, 2493125
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et DClasse I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIAClasse II, divisions 1 et 2, groupes E, F, GClasse III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3

Logistique

Scellé en usine	Scellé en usine
-----------------	-----------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
[Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)
[Manuels d'installation - FXCS Seal-XM IOM K1390](#)
[Spécifications - FXCS-2K3R6G32D-M](#)
[Spécifications - FXCS-2K3R6G32D-M](#)
[Spécifications - SEAL-XM Series Factory Sealed Controls Specification Sheet](#)