



FXCS-2S2A5-M - Série FXCS, Seal-XM, AL Dead-End Contact maintenu 2-Pos Interrupteur de sélection Ctrl Stn, Plaque signalétique Off-On/Blank, Taille de moyeu 3/4", 2NO/2NC

Par Killark

No de catalogue [FXCS-2S2A5-M](#)

Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande d'interrupteur sélectif 2 positions à contact maintenu en aluminium - scellé en usine - plaque signalétique "Off - On" / vierge - embout de 3/4 pouce - contacts 2NO/2NC.

Général

Action	Maintenu
Actionneur	Commutateur de sélection à 2 positions
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXCS-2S2A5-M
Couleur	- Noir - Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Modèle de moyeu	Impasse
Série	Joint-XM
Type	
CUP	783936002651

Dimensions

Profondeur	4.84
Taille du moyeu	3/4"

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Fréquence nominale	50/60 Hz



Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11714, 2493125
Cote(s) de dangerosité	- Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D - Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA - Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G - Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3

Logistique

Scellé en usine	Scellé en usine
-----------------	-----------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
[Certifications - FXCS Series Factory Sealed Control Stations CSA Certification](#)
[Manuels d'installation - FXCS Seal-XM IOM K1390](#)
[Spécifications - FXCS-2S2A5-M](#)
[Spécifications - SEAL-XM Series Factory Sealed Controls Specification Sheet](#)
[Spécifications - FXCS-2S2A5-M](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-FXCS2S2A5M-SPEC-FR | REV 7/2024