

GEBC-3 - Corps de sortie GEB 1", type C, aluminium

Par Killark

No de catalogue [GEBC-3](#)

Corps de sortie GEB 1", type C, aluminium.



*Image représentative

Caractéristiques

- Convient aux applications NEMA 4X
- Cosses de montage intégrées
- Vis de mise à la terre verte standard
- Le filetage externe sur le corps et la douille lisse intégrée au moyeu protègent l'isolation du conducteur lors de la traction.
- Les moyeux à filetage conique assurent la continuité de la mise à la terre
- Corps à filetage externe pour un espace de câblage supplémentaire
- Couvercle et joint inclus

Général

Numéro de catalogue	GEBC-3
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Modèle de moyeu	C
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GE
Type	
CUP	783936114712

Dimensions

Dimensions	6,63 po x 6 po x 4,38 po
Poids brut avec emballage	3
Hauteur	4.38 in
Taille du moyeu	1"
Longueur	6,63 pouces
Largeur	6 dans

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes B, C, D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Numéro de dossier UL	E10514

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - GEB Series Outlet Bodies UL Certification](#)
[Certifications - GEB Series Enclosures CSA Certification](#)
[Dessin technique - GEBC-3 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - GEBC-3 Sales Drawing](#)
[Manuels d'installation - KIL_GEB Series Outlet Bodies IOM_K1432](#)
[Modèles 3D - GEBC-3 3D Model](#)
[Spécifications - GEBC-3](#)
[Spécifications - GE/GEB Series Outlet Bodies Specification Sheet](#)