

## Série G - Verrouillage par bouton-poussoir - Pour utilisation avec les opérateurs de type GO1/GO21/GOL1

Par Killark  
No de catalogue [GO-10502](#)

Série G - Verrouillage par bouton-poussoir - Pour utilisation avec les opérateurs de type GO1/GO21/GOL1.

### Caractéristiques

- Les opérateurs sont entièrement en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable.
- Toutes les autres pièces, telles que les vis, sont en acier inoxydable ou en acier plaqué.
- Les corps filetés sont tous de type 3/4"-14 NPSM.
- Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

### Général

Action	Verrouillage
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Numéro de catalogue	GO-10502
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	GO
Type	
CUP	783936221281



\*Image représentative

### Dimensions

Dimensions	1,25 po x 1,25 po x 0,625 po
Poids brut avec emballage	0.1
Hauteur	0,625 in
Longueur	1.25 in
Largeur	1.25 in

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Spécifications - GO-10502](#)
- [Spécifications - G Series Accessories & Replacement Parts Specification Sheet](#)
- [Spécifications - GO-10502](#)