

Série G - Protège-lentilles de rechange - Lentille rouge

Par Killark

No de catalogue [GO15726-R](#)

Série G - Protège-objectif de remplacement - Oculaire rouge.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les opérateurs sont entièrement en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable.
- Toutes les autres pièces, telles que les vis, sont en acier inoxydable ou en acier plaqué.
- Les corps filetés sont tous de type 3/4"-14 NPSM.
- Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

Général

Actionneur	Remplacement de la protection des lentilles
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Numéro de catalogue	GO15726-R
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Red• Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	GO
Type	
CUP	783936998701

Dimensions

Poids brut avec emballage 0.18

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Spécifications - GO15726-R](#)

[Spécifications - G Series Accessories & Replacement Parts](#)

[Specification Sheet](#)

[Spécifications - GO15726-R](#)