

G Series - G Rotary Or Motor Shaft Operator - 3/8 In Shaft Diameter - Male-Female

Par Killark
No de catalogue [GO18](#)

G Series - G Rotary Or Motor Shaft Operator - 3/8 In Shaft Diameter - Male-Female.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les opérateurs sont entièrement en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable.
- Toutes les autres pièces, telles que les vis, sont en acier inoxydable ou en acier plaqué.
- Les corps filetés sont tous de type 3/4"-14 NPSM.
- Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

Général

Action	Rotary
Actionneur	Opérateur d'arbre moteur
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Numéro de catalogue	GO18
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	GO
Type	
CUP	783936220062

Dimensions

Dimensions	6.31 in x 2.25 in x 1.25 in
Poids brut avec emballage	0.5
Hauteur	1.25 in
Longueur	6,31 pouces
Largeur	2.25 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
--------------------	----------

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	--

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Certifications - GO Series Operators CSA Certificate of Compliance](#)
- [Spécifications - GO18](#)
- [Spécifications - GO18](#)
- [Spécifications - G Series Specialty Operators Specification Sheet](#)