

## GUM-1

Par Killark

No de catalogue GUM-1

Union 1/2" mâle-femelle.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Threaded for rigid conduit or IMC
- Tapered threads (NPT)
- Strong and durable construction
- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

### Général

Numéro de catalogue	GUM-1
Couleur	Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GUM
Type	Union mâle-femelle
CUP	783936270111

### Dimensions

Dimensions	3 po x 2 po x 2 po
Poids brut avec emballage	0.13
Hauteur	2 en
Taille du moyeu	1/2"
Longueur	3 dans
Poids	0.13 lb
Largeur	2 en

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D</li><li>• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA</li><li>• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G</li><li>• Classe III, divisions 1 et 2</li></ul>
Numéro de dossier UL	E10514

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Certifications - GUF/GUM Series Unions UL Certification](#)  
[Certifications - GUF/GUM Series Unions CSA Certification](#)  
[Spécifications - GUF/GUM & UNF/UNY Series Unions Specification Sheet](#)