

GUMM-2 - Raccord mâle-mâle 3/4" en aluminium

Par Killark

No de catalogue [GUMM-2](#)

Raccord mâle-mâle 3/4" en aluminium.



*Image représentative

Caractéristiques

- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

Général

Numéro de catalogue	GUMM-2
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Argent• Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GUMM
Type	
CUP	783936152103

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
Longueur	2.98 en
Poids	0,2 lb

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2• Classe I, zone 1, groupes IIC, IIB, IIA
Numéro de dossier UL	10514

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Spécifications - GUMM-2](#)
[Spécifications - GUMM Series Specification Sheet](#)
[Spécifications - GUMM-2](#)