

GUMM-2-EX - Raccord mâle-mâle 3/4" en aluminium répertorié quadruple

Par Killark

No de catalogue [GUMM-2-EX](#)

Raccord mâle/mâle 3/4" en aluminium répertorié Quad.



*Image représentative

Caractéristiques

- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

Général

Numéro de catalogue	GUMM-2-EX
Couleur	Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GUMM
Type	Union de mâle à mâle
CUP	783936152073

Dimensions

Taille du moyeu	3/4"
Longueur	2.98 en
Poids	0,2 lb

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2• Classe I, zone 1, groupes IIC, IIB, IIA
Numéro de dossier UL	10514

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - Elbows & Union UKCA Certificate](#)
[Certifications - EX Series Elbows & Unions Declaration of Conformity](#)
[Manuels d'installation - ATEX Elbows & Unions IOM K1435](#)
[Spécifications - GUMM Series Specification Sheet](#)
[Spécifications - GUMM-2-EX](#)