

GUMM-3-EX - Raccord mâle-mâle 1" en aluminium répertorié quadruple

Par Killark

No de catalogue [GUMM-3-EX](#)

Raccord mâle-mâle 1" en aluminium répertorié Quad.



*Image représentative

Caractéristiques

- Fileté pour conduit rigide ou IMC
- Filetage conique (NPT)
- Construction solide et durable

Général

Numéro de catalogue	GUMM-3-EX
Couleur	Argent
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GUMM
Type	Union de mâle à mâle
CUP	783936152080

Dimensions

Taille du moyeu	1"
Longueur	3.52 in
Poids	0.23 lb

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2 • Classe I, zone 1, groupes IIC, IIB, IIA
Numéro de dossier UL	10514

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Certifications - Elbows & Union UKCA Certificate](#)

[Certifications - EX Series Elbows & Unions Declaration of Conformity](#)

[Manuels d'installation - ATEX Elbows & Unions IOM K1435](#)

[Spécifications - GUMM Series Specification Sheet](#)

[Spécifications - GUMM-3-EX](#)