

H-HG - Charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-1/2"

Par Killark

No de catalogue [H-HG](#)

Charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-1/2".



Caractéristiques

- La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau jusqu'au niveau d'entretien.
- Peut être installé sur des poteaux existants, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les conduits.
- Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
- Disponible en AL, SS et FE
- Le poteau à conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des classements de type 3R.
- Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits.

Général

Numéro de catalogue	H-HG
Type de finition	Naturel
Matériau	Le fer
Série	Pôle spartiate
Type	
CUP	783936184166

Dimensions

Hauteur	11,97 pouces
Taille du moyeu	1-1/2"
Poids	9.43 lb
Largeur	4,95 pouces

Documentation

- [Brochures - Spartan Pole Series - A New Lighting Retrieval Solution](#)
- [Certifications - Spartan Pole Series UL Certificate of Compliance](#)
- [Manuels d'installation - Spartan Pole Series Retrofit](#)
- [Spécifications - KIL_Spartan_Specifications](#)
- [Spécifications - H-HG](#)
- [Spécifications - H-HG](#)
- [Vue 3D du produit - Spartan](#)
- [Vidéo - Spartan Pole Introduction](#)