

## H-SS-10 - Charnière Spartan, finition acier inoxydable avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-1/2" avec un poteau en acier inoxydable de 4 pieds et 6 pieds

Par Killark

No de catalogue [H-SS-10](#)

Charnière Spartan, finition acier inoxydable avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-1/2" avec un poteau en acier inoxydable de 4 pieds et 6 pieds.

### Caractéristiques

- La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau jusqu'au niveau d'entretien.
- Peut être installé sur des poteaux existants, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les conduits.
- Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
- Disponible en AL, SS et FE
- Le poteau à conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des classements de type 3R.
- Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits.

### Général

Numéro de catalogue	H-SS-10
Type de finition	Naturel
Matériau	Acier inoxydable 316
Série	Pôle spartiate
Type	
CUP	783936184258



### Dimensions

Hauteur	126 en
Taille du moyeu	1-1/2"
Poids	37 lb
Largeur	4,95 pouces

### Documentation

- [Brochures - Spartan Pole Series - A New Lighting Retrieval Solution](#)
- [Certifications - Spartan Pole Series UL Certificate of Compliance](#)
- [Manuels d'installation - Spartan Pole Series Retrofit](#)
- [Spécifications - KIL\\_Spartan\\_Specifications](#)
- [Spécifications - H-SS-10](#)
- [Spécifications - H-SS-10](#)
- [Vue 3D du produit - Spartan](#)
- [Vidéo - Spartan Pole Introduction](#)